


# 形状・材質一覧

## EVA(白ゴム)

- 材質はEVAで色は白です(発泡倍率約10倍)
- 受注生産品ですが短納期対応品です。
- 定尺1mです。
- 曲面部分使用に最適です。


※別注寸法についても短納期製作いたします。

### ■面木




品番	A寸法(mm)
EVA-面木10	10
EVA-面木15	15
EVA-面木20	20
EVA-面木25	25
EVA-面木30	30
EVA-面木35	35
EVA-面木40	40
EVA-面木45	45
EVA-面木50	50
EVA-面木55	55
EVA-面木60	60
EVA-面木70	70
EVA-面木80	80
EVA-面木90	90
EVA-面木100	100

### ■R面木



品番	R寸法(mm)
EVA-R面木15	15
EVA-R面木20	20
EVA-R面木25	25
EVA-R面木30	30
EVA-R面木35	35
EVA-R面木40	40
EVA-R面木50	50
EVA-R面木60	60
EVA-R面木70	70
EVA-R面木100	100

### ■SR面木




品番	R寸法(mm)
EVA-SR面木15	15
EVA-SR面木20	20
EVA-SR面木25	25
EVA-SR面木30	30
EVA-SR面木35	35
EVA-SR面木40	40
EVA-SR面木50	50

### ■目地棒




品番	寸法(A×B×C)(mm)
EVA-目地棒	15×10×10S
EVA-目地棒	15×10×10W
EVA-目地棒	15×15×10S
EVA-目地棒	15×15×10W
EVA-目地棒	20×10×15S
EVA-目地棒	20×10×15W
EVA-目地棒	20×15×15S
EVA-目地棒	20×15×15W
EVA-目地棒	20×20×15S
EVA-目地棒	20×20×15W
EVA-目地棒	25×10×20S
EVA-目地棒	25×10×20W
EVA-目地棒	25×15×20S
EVA-目地棒	25×15×20W
EVA-目地棒	25×20×20S
EVA-目地棒	25×20×20W
EVA-目地棒	25×25×20S
EVA-目地棒	25×25×20W
EVA-目地棒	30×10×20S
EVA-目地棒	30×10×20W
EVA-目地棒	30×10×25S
EVA-目地棒	30×10×25W
EVA-目地棒	30×15×20S
EVA-目地棒	30×15×20W
EVA-目地棒	30×15×25S
EVA-目地棒	30×15×25W
EVA-目地棒	30×20×20S
EVA-目地棒	30×20×20W
EVA-目地棒	30×20×25S
EVA-目地棒	30×20×25W
EVA-目地棒	30×25×20S
EVA-目地棒	30×25×20W
EVA-目地棒	30×25×25S
EVA-目地棒	30×25×25W
EVA-目地棒	30×30×25S
EVA-目地棒	30×30×25W
EVA-目地棒	35×10×30S
EVA-目地棒	35×10×30W
EVA-目地棒	35×15×30S
EVA-目地棒	35×15×30W
EVA-目地棒	35×20×25S
EVA-目地棒	35×20×25W
EVA-目地棒	35×20×30S
EVA-目地棒	35×20×30W
EVA-目地棒	35×25×25S
EVA-目地棒	35×25×25W
EVA-目地棒	35×25×30S
EVA-目地棒	35×25×30W

## ■D面木

	
品番	R寸法(mm)
EVA-D面木15	15
EVA-D面木20	20
EVA-D面木25	25
EVA-D面木30	30
EVA-D面木35	35
EVA-D面木40	40
EVA-D面木50	50
EVA-D面木60	60
EVA-D面木70	70
EVA-D面木100	100

## ■二段目地

	
品番	寸法タイプ(mm)
EVA二段目地	101タイプ
EVA二段目地	102タイプ
EVA二段目地	103タイプ
EVA二段目地	104タイプ
EVA目地棒	105タイプ
EVA二段目地	106タイプ
EVA二段目地	107タイプ
EVA二段目地	108タイプ
EVA二段目地	109タイプ
EVA二段目地	110タイプ
EVA二段目地	111タイプ
EVA二段目地	112タイプ
EVA二段目地	113タイプ
EVA二段目地	114タイプ
EVA二段目地	115タイプ
EVA二段目地	116タイプ
EVA二段目地	117タイプ
EVA二段目地	118タイプ

EVA目地棒	35×30×30S
EVA目地棒	35×30×30W
EVA目地棒	35×35×25S
EVA目地棒	35×35×25W
EVA目地棒	35×35×30S
EVA目地棒	35×35×30W
EVA目地棒	40×10×35S
EVA目地棒	40×10×35W
EVA目地棒	40×20×35S
EVA目地棒	40×20×35W
EVA目地棒	40×30×30S
EVA目地棒	40×30×30W
EVA目地棒	40×40×30S
EVA目地棒	40×40×30W
EVA目地棒	45×10×40S
EVA目地棒	45×10×40W
EVA目地棒	45×20×40S
EVA目地棒	45×20×40W
EVA目地棒	45×30×40S
EVA目地棒	45×30×40W
EVA目地棒	45×40×35S
EVA目地棒	45×40×35W
EVA目地棒	45×45×35S
EVA目地棒	45×45×35W
EVA目地棒	50×10×45S
EVA目地棒	50×10×45W
EVA目地棒	50×20×45S
EVA目地棒	50×20×45W
EVA目地棒	50×30×40S
EVA目地棒	50×30×40W
EVA目地棒	50×40×40S
EVA目地棒	50×40×40W
EVA目地棒	50×50×40S
EVA目地棒	50×50×40W
EVA目地棒	60×10×55S
EVA目地棒	60×10×55W
EVA目地棒	60×20×55S
EVA目地棒	60×20×55W
EVA目地棒	60×30×55S
EVA目地棒	60×30×55W
EVA目地棒	60×40×50S
EVA目地棒	60×40×50W
EVA目地棒	60×50×50S
EVA目地棒	60×50×50W
EVA目地棒	60×50×50W
EVA目地棒	60×60×50S
EVA目地棒	60×60×50W
EVA目地棒	70×10×65S
EVA目地棒	70×10×65W
EVA目地棒	70×20×65S
EVA目地棒	70×20×65W
EVA目地棒	70×30×65S
EVA目地棒	70×30×65W
EVA目地棒	70×40×60S
EVA目地棒	70×40×60W
EVA目地棒	70×50×60S
EVA目地棒	70×50×60W
EVA目地棒	70×60×60S
EVA目地棒	70×60×60S
EVA目地棒	70×70×55S
EVA目地棒	70×70×55S